

Garant**LED-Lupenleuchte, Linsen-Ø: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	491495 160
GTIN	4062406198718
Artikelklasse	41M

Beschreibung**Ausführung:**

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit Ø153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Ausbalanciertes, federentlastetes, exakt arretierbares Gestänge in robuster Ausführung aus Aluminium (farblos eloxiert) und Hochleistungskunststoff.

Geschlossene Gelenke schützen die Leitungen im Inneren.

- **Absolut kratzfeste Glaslinse - für verzerrungsfreies Sehen.**
- **3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.**
- **Beleuchtung: 112 SMD-Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur ca. 13 W. Lichtstärke 5500 Lx auf bis zu 10 % stufenlos dimmbar, LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.**
- **Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Farbwiedergabe-Stufe 1A zur brillanten Sichtbarmachung von Farben.**

Verwendung:

Im Labor, der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung etc. mit höchsten Ansprüchen an das Sehen und ergonomischer Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 – 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Technische Beschreibung

Länge Gelenkarm B	484 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Vergrößerung (x-fach)	1,9
Kopf-Ø	250 mm
Länge Gelenkarm A	500 mm
Linsen-Ø	160 mm
Ausladung	1356 mm
Anzahl LEDs	48
Produktart	Lupenleuchte

Zubehör

Tischfuß für LED Lupenleuchte Typ TK	491492 TK
--------------------------------------	-----------