

Garant**Grippbacken-Paar, H = 15, Typ: 2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360184 2 |
| GTIN | 4062406199821 |
| Artikelklasse | 310 |

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe.

Die Backen decken vier Spannbereiche ab.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------------|
| passend zu Farbcode | PCV 160 |
| Spannbereich S3 | 50 - 60 mm |
| Spannbereich S2 | 110 - 120 mm |
| Spannbereich S4 | 80 - 90 mm |
| Spannbereich S1 | 20 - 30 mm |
| Backenbreite A | 120 mm |
| Produktnamensattribut | H = 15 |
| Produktart | Schraubstock-Backen |

