

**Garant****Grippbacken-Paar, H = 15, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	360184 3
GTIN	4062406199838
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe.

Die Backen decken vier Spannbereiche ab.

**Passend für:**

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben.

**Technische Beschreibung**

passend zu Farbcode	PCV 160
Spannbereich S1	30 - 40 mm
Spannbereich S2	100 - 110 mm
Spannbereich S4	90 - 100 mm
Spannbereich S3	40 - 50 mm
Backenbreite A	120 mm
Produktnamensattribut	H = 15
Produktart	Schraubstock-Backen

