

Garant
Grippbacken-Paar, H = 15, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	360184 1
GTIN	4062406199814
Artikelklasse	310

Beschreibung
Ausführung:

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe. Die Backen decken vier Spannbereiche ab.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Technische Beschreibung

passend zu Farbcode	PCV 160
Spannbereich S4	70 - 80 mm
Spannbereich S1	10 - 20 mm
Spannbereich S3	60 - 70 mm
Spannbereich S2	120 - 130 mm
Backenbreite A	120 mm
Produktnamensattribut	H = 15
Produktart	Schraubstock-Backen

