



## Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, Ø 115 mm, Körnung: 120



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5284 120
GTIN	4062406201623
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.**
- **Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.**

**long life** - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit.**

Entspricht 565284.

#### Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

#### Hinweis:

**Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.**

### Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	115 mm
Formbeschreibung	schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Inhalt	100
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Fächerschleifscheibelong life ZA konisch Körnung 120	565284 120
--	------------