



Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, Ø 125 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5285 60
GTIN	4062406201647
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.
- Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
- Universell für Stahl und INOX geeignet.
- Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit**.

Entspricht 565285.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Lieferumfang:

100 Stück Fächerschleifscheibe Nr. 565285.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Körnung	60

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	schräg
Inhalt	100
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fächerschleifscheibelong life ZA konisch Körnung 60	565285 60
---	-----------