



Fächerschleifscheibe speed+ ZA flach, Ø 125 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- **Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.**
- **Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.**

speed+ - Optimierte Lamellenanordnung für arbeiten ähnlich einer Fiberscheibe mit **hoher Aggressivität.**

Entspricht 565299.

Verwendung:

Kantenbearbeitung, Abtragsschliff.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Formbeschreibung	flach
Inhalt	100

Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fächerschleifscheibespeed+ ZA flach Körnung 40	565299 40
--	-----------