

**Fächerschleifscheibe speed ZA flach, Ø 115 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5294 80     |
| GTIN          | 4062406201722 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.**
- **Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.**

**speed** - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zeitspanvolumen** und hohe Standzeit.  
Entspricht 565294.

**Verwendung:**

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

**Hinweis:**

**Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.**

**Technische Beschreibung**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bohrungs-Ø       | 22,23 mm |
| Scheiben-Ø       | 115 mm   |
| Formbeschreibung | flach    |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Inhalt                             | 100                  |
| Schleifmittel                      | Zirkonkorund (ZA)    |
| Schleifmittelkurzzeichen           | ZA                   |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 %              |
| Produktnameattribut                | Ø 115 mm             |
| optimiert für Werkstoff            | Stahl                |
| optimiert für Werkstoff            | INOX                 |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit    | 80 m/s               |
| Produktart                         | Fächerschleifscheibe |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | bedingt geeignet |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Fächerschleifscheibespeed ZA flach Körnung 80 | 565294 80 |
|---|-----------|