

**Schleifscheibe, Ø 50,8 mm, Körnung: 50****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5401 50 |
| GTIN | 4062406201913 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Zirkonkorund (ZA) mit **bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis** für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

Entspricht 554018.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Inhalt | 250 |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |
| Produktnameattribut | Ø 50,8 mm |
| maximale Drehzahl | 25000 min ⁻¹ |
| Produktart | Schleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 55 HRC | geeignet |
| Stahl < 60 HRC | geeignet |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet |
| INOX | bedingt geeignet |
| Ti | bedingt geeignet |
| GG(G) | geeignet |
| CuZn | bedingt geeignet |
| trocken | geeignet |

Zubehör

Schleifscheibe(ZA) Körnung 50

554018 50