

**Schleifscheibe, Ø 50,8 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5401 80
GTIN	4062406201937
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Zirkonkorund (ZA) mit **bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis** für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

Entspricht 554018.

Technische Beschreibung

Inhalt	250
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	bedingt geeignet
trocken	geeignet

Zubehör

Schleifscheibe(ZA) Körnung 80

554018 80