



Akku-Bohrschrauber 12V, Bürstenloser Motor, in L-Boxx, Typ: GSR1235



Bestelldaten

Bestellnummer	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber

- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Top Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 20 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bei kleinem Gewicht und geringster Kopflänge 163 mm.

Lange Lebensdauer dank **bürstenlosem EC-Motor.**

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
--------------	------

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
maximale Vibration nach EN	<1,9 m/s ²
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximales Drehmoment weich	15 Nm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1750 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Akkukapazität	3 Ah
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-35
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
typische Verwendung	Strong
Gewicht	0,8 kg
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment hart	30 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrschrauber
USP1	12V
USP2	Bürstenloser Motor, in L-Boxx

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ GAL1240	073866 GAL1240
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12