

Garant
Eco-Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 19/3,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273562 19/3,1
GTIN	4062406202644
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 274093 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	19 mm
Stechbreite w	3,1 mm
Serie	Eco
für maximalen Werkstück-Ø	45 mm
Gesamtlänge L	86 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert