

**Garant****Eco-Absteckschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 26/4,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273562 26/4,1
GTIN	4062406202675
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

**Verwendung:**

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

**Passend für:**

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Ersatzteil:**

Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

Serie	Eco
Stechbreite w	4,1 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	26 mm
für maximalen Werkstück-Ø	80 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert