

Eco-Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/4,1mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2. Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4,1 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h₅	32 mm
für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert