

**Garant**
**Eco-Absteckschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/4,1 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

**Verwendung:**

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

**Passend für:**

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

**Ersatzteil:**

Verschlusschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	4,1 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
Systemschlüssel	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert