

Garant
eco-Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/3,1 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

für maximalen Werkstück-Ø	75 mm
Serie	Eco
Stechbreite w	3,1 mm
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja

Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert