

**Garant****eco-Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/4,1 mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	273564 26/4,1
GTIN	4062406202767
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

### Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

### Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

### Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

## Technische Beschreibung

Schwerthöhe h <sub>5</sub>	26 mm
für maximalen Werkstück-Ø	80 mm
Stechbreite w	4,1 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja

Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert