

**Garant**
**eco-Absteckschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/3,1 mm**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273564 19/3,1 |
| GTIN          | 4062406202736 |
| Artikelklasse | 21U           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

### Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

### Passend für:

Halter Nr. 274093 oder 319132 – 319133 (VDI-Halter).

### Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

## Technische Beschreibung

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Serie                      | Eco     |
| Schwerthöhe h <sub>5</sub> | 19 mm   |
| für maximalen Werkstück-Ø  | 45 mm   |
| Stechbreite w              | 3,1 mm  |
| Gesamtlänge L              | 86 mm   |
| Einsatzart                 | neutral |
| Innenkühlung               | ja      |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Systemschlüssel         | ja           |
| axiales Stechen möglich | nein         |
| Produktart              | Stechschwert |