

**Garant**
**eco-Absteckschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/4,1 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	273564 32/4,1
GTIN	4062406202798
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

### Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

### Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132 – 319133 (VDI-Halter).

### Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 Gr. 2.

Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

## Technische Beschreibung

für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Stechbreite w	4,1 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja

Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert