



Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	623505 M8
GTIN	4020772044381
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schaftlänge: 125 mm

Kopfhöhe Innenmaß F: 12,05 mm

Schaft-Ø: 16 mm

Technische Beschreibung

für Schrauben	M8
Schaft-Ø	16 mm
Kopfhöhe Innenmaß F	12,05 mm
Schaftlänge	125 mm
Typ	22417A

Abtriebsprofil

Werkstoff

Norm

Oberfläche

Produktart
