

Garant**Zentrierbohrer HSS-E-PM A, TiAlN, Nenn-Ø DC k12: 3,15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	111105 3,15
GTIN	4045197797414
Artikelklasse	11A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Nenn-Ø D _c	3,15 mm
für Werkstück-Ø	30 – 40 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	50 mm
Schafttoleranz	h7
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS E PM
Norm	DIN 333
Typ	A
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	60 Grad
Schneidrichtung	rechts
Schaft	Zylinderschaft mit h7

Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	100 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	40 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	5 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	8 m/min	S
GG(G)	geeignet	40 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		