



Schrumpfgerät, Typ: SU1/US



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 354210 SU1/US |
| GTIN | 4062406204327 |
| Artikelklasse | 31E |

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.

Verwendung:

- Für konturabhängige Luftkühlung.
- Zum Ein- / Ausschrupfen für Schäfte aus HM und HSS.
- Schrumpfbereich Ø 3 – 32 mm.

Lieferumfang:

- 4 Wechselscheiben Ø 3 – 32 mm Nr. 354240.
- Klemmring.
- 1 Paar Hitzehandschuh.

Sonderzubehör:

- Passender Unterbau Nr. 354290.
- Ersatz-Wechselscheiben Nr. 354240.
- Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225 – 354227.
- Kühladapter für Luftkühlung Nr. 354235 – 354236.
- Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Breite: 700 mm

Höhe: 986 mm

Tiefe: 533 mm

Anschluss: 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW

Leistung: 11 kW

Gewicht: 45 kg

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|---|
| Gewicht | 45 kg |
| Höhe | 986 mm |
| Leistung | 11 kW |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Serie | SU1 |
| Anschluss | 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Schrumpfgerät |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 50 SK | 354225 50 |
| Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 40 SK | 354225 40 |

| | |
|--|----------------|
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 30 SK | 354225 30 |
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Unterbauschränk | 354290 |
| Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Kühleinsatz Rohling | 354279 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 10 mm | 354268 10 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 12 mm | 354268 12 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 3 mm | 354268 3 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 4 mm | 354268 4 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 5 mm | 354268 5 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 6 mm | 354268 6 |
| Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 8 mm | 354268 8 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm | 354260 10-12 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 14-16 mm | 354260 14-16 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 18-20 mm | 354260 18-20 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 25-32 mm | 354260 25-32 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm | 354260 3-5 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 6-8 mm | 354260 6-8 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm | 354265 10-12 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm | 354265 3-5 |
| Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 6-8 mm | 354265 6-8 |