



## Kühleinheit, Typ: CU1/US



### Bestelldaten

Bestellnummer	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Artikelklasse	31E

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Ablage für Kühleinsätze.
- Stand-Alone-Variante.
- 2 × zwangsgeführte Kontaktkühler (keine Werkzeugbeschädigungen!).

#### Verwendung:

- Für konturabhängiges Kühlen.

#### Lieferumfang:

- Inklusive Aktivkühler.
- 5 Kühleinsätze Ø 6 – 32 mm Nr. 354260.

#### Sonderzubehör:

- Passender Unterbau Nr. 354290.
- Kühleinsätze Nr. 354260 – Nr. 354279 in der Ersatzteilliste.

#### Hinweis:

Zum Betreiben des Aktivkühlers werden 1,4 Liter Etylenglykol (z.B. Glysantin G48) benötigt.

Breite: 430 mm

Höhe: 902 mm

Tiefe: 533 mm

Gewicht: 39 kg

Aktivkühler Breite: 413 mm

Aktivkühler Höhe: 415 mm

## Technische Beschreibung

Aktivkühler Höhe	415 mm
Aktivkühler Leistung	0,47 kW
Tiefe	533 mm
Breite	430 mm
Aktivkühler Tiefe	283 mm
Höhe	902 mm
Aktivkühler Breite	413 mm
Gewicht	39 kg
Aktivkühler Anschluss	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Aktivkühler Gewicht	22 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schrumpfgerät-Zubehör

## Zubehör

Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Werkzeuggrundaufnahme für PSC für Kegelschaft 40 PSC	354227 40
Unterbauschrank	354290
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Werkzeuggrundaufnahme für PSC für Kegelschaft 63 PSC	354227 63
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 40 SK	354225 40

Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 40 HSK	354226 40
Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 50 SK	354225 50
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Werkzeuggrundaufnahme für SK für Kegelschaft 30 SK	354225 30
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 32 HSK	354226 32
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 100 HSK	354226 100
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 50 HSK	354226 50
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Werkzeuggrundaufnahme für PSC für Kegelschaft 50 PSC	354227 50
Werkzeuggrundaufnahme für PSC für Kegelschaft 30 PSC	354227 30
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 80 HSK	354226 80
Werkzeuggrundaufnahme für HSK für Kegelschaft 63 HSK	354226 63
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Kühleinsatz Rohling	354279
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 10 mm	354268 10
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 12 mm	354268 12
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 3 mm	354268 3
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 4 mm	354268 4
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 5 mm	354268 5
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 6 mm	354268 6
Kühleinsatz 3° für Spann-Ø D1 8 mm	354268 8
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20

Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Kühleinsatz 4,5° für Spann-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8