

Garant**Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 8/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Plattengröße	6 mm
Kopflänge L ₁	8 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	SCACR/L 0808M06
Funktionsbreite L ₄	8 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500