

Garant**Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260014 12/06
GTIN	4045197797544
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
ISO-Code Halter	SCACR/L 1212M06
Funktionsbreite L ₄	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Kopflänge L ₁	12 mm
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500