

Garant
Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	16 mm
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	SCACR/L 1616M06
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500