

Garant**Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
ISO-Code Halter	SCACR/L 1212M09
Kopflänge L ₁	12 mm
Plattengröße	9 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269021 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500