

**Garant****Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	16 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	SCACR/L 1616M09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannschraube Typ 2	269021 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500