

Garant
Klemmdrehhalter SCACL 90°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	8 mm
Kopflänge L ₁	8 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	SCACR/L 0808M06
Schaftgröße	8 mm
Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
