

Garant**Klemmdrehhalter SCACL 90°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
ISO-Code Halter	SCACR/L 1212M06
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500