

Garant
Klemmdrehhalter SCACL 90°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SCACR/L 1616M09
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269021 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500