

**Garant****Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	SDACR/L 1616M07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Kopflänge L <sub>1</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500