

Garant
Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
ISO-Code Halter	SDACR/L 1212M11
Kopflänge L ₁	18 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 2	269021 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500