

Garant**Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	SDACR/L 1616M11
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269021 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500