

Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	SDACR/L 0808M07
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	12,7 mm
Funktionsbreite L ₄	8 mm
Plattengröße	7 mm
Schaftgröße	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
