

**Garant****Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260299 10/07  |
| GTIN          | 4045197797919 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Plattengröße                   | 7 mm              |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269021 1          |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 10 mm             |
| passende Wendeschneidplatte    | DC.. 0702..       |
| ISO-Code Halter                | SDACR/L 1010M07   |
| Schaftgröße                    | 10 mm             |
| Gesamtlänge L                  | 150 mm            |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 15 mm             |
| Norm                           | Werksnorm         |
| Einsatzart                     | links             |
| Innenkühlung                   | nein              |
| Einstellwinkel κ               | 90 Grad           |
| Anwendung                      | Plandrehen        |
| Anwendung                      | Längsdrehen außen |
| Produktart                     | Klemmdrehhalter   |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Spannschraube Typ 1   | 269021 1   |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7   | 674248 TX7 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500 |