

Garant**Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	16 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	SDACR/L 1616M07
Kopflänge L ₁	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500