

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260301 10/07 |
| GTIN | 4045197797964 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------------|
| Plattengröße | 7 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. |
| ISO-Code Halter | SDNCN 1010M07 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269021 1 |
| Auskraglänge L ₁ neutrale Halter | 15 mm |
| Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter | 5,2 mm |
| Schaftgröße | 10 mm |
| Gesamtlänge L neutrale Halter | 150 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 62,5 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7 | 674248 TX7 |
| Spannschraube Typ 1 | 269021 1 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |