

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	21 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
ISO-Code Halter	SDNCN 1212M11
Schaftgröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	6,2 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 2	269021 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500