

**Garant**
**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SDNCN 1616M11
Ausraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	21 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	8,6 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Spannschraube Typ 2

269021 2

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500