

Garant
Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Schaftgröße	12 mm
ISO-Code Halter	STJCR/L 1212M11
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500