

**Garant****Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Kopflänge L <sub>1</sub>	16 mm
ISO-Code Halter	STJCR/L 1616M11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500