

Garant**Klemmdrehhalter STJCL 93°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft- / Plattengröße: 10/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Funktionsbreite L ₄	10 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	STJCR/L 1010M11
Kopflänge L ₁	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500