

**Garant****Klemmdrehhalter STJCL 93°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	STJCR/L 1212M11
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Schaftgröße	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500