

Klemmdrehhalter STJCL 93°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	STJCR/L 1616M11
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500