

Garant**Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 10/11 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261314 10/11 |
| GTIN | 4045197798077 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Plattengröße | 11 mm |
| ISO-Code Halter | SVACR/L 1010M11 |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. |
| Schaftgröße | 10 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269021 1 |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Funktionsbreite L ₄ | 10 mm |
| Kopflänge L ₁ | 26 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Spannschraube Typ 1 | 269021 1 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7 | 674248 TX7 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m | 659957 200 |