

Garant**Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Funktionsbreite L ₄	12 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1212M11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube Typ 1	269021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200