

**Garant****Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1616M11
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	150 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200