

Garant**Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	40 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
ISO-Code Halter	SVACR/L 1212M16
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269021 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500