

**Garant****Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1616M16
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269021 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500